

## Q8 Galilei 150

Syntetisk kuggväxelolja erkänd av Siemens Flender

### Beskrivning

Q8 Galilei 150 är en överlägsen syntetisk industriell kuggväxelolja som garanterar den högsta nivån av växellådsskydd som erkänts av Siemens Flender. Q8 Galilei 150 är en högpresterande olja som är lika med Poly-Alpha Olefin-produkterna, utan den faktiska användningen av PAO. Dess egenskaper förbättrar energieffektiviteten i jämförelse med mineral- och PAO-baserad olja. Smörjmedlet är i sig biologiskt nedbrytbart (49 % på 28 dagar).

### Användningsområde

Q8 Galilei 150 är perfekt för användning i tunga industriella växellådor som arbetar under tuffa förhållanden i vindkraftverk, pappers- och stålverk, cement och gruvsdrift, plastextrudering och injektion, luftare och omrörare. Q8 Galilei 150 ger en hög skyddsnivå för växeln enligt krav från stora OEM-tillverkare som Siemens Flender, Hansen Sumitomo, Moventas och Winergy.

### Fördelar

- Förbättrad effektivitet i drift, utrustning och maskiner
- 
- Ytterst lämpligt för användning i ett brett spektrum av temperaturer
- Förlängda oljebytesintervall för en längre livslängd på smörjmedlet
- Överlägsen syntetisk olja
- Extremt motståndskraftig mot åldrande
- Exceptionell termisk hållbarhet
- Minimerar stillestånd vilket leder till bättre underhållseffektivitet
- 
- Utmärkt rekommendation under extremt svåra och tuffa förhållanden
- Långvarig stabil vätskeviskositet genom utmärkt skjuvningsstabilitet

### Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

<b>ANSI/AGMA</b>	9005-F16	<b>Moventas</b>	Field trial
<b>DIN</b>	51517-3 CLP	<b>Siemens Flender</b>	MD rev. 16.1
<b>Hansen Sumitomo</b>		<b>Winergy</b>	Field trial
<b>IEC</b>	61400-4		

## Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
ISO VG	-	-	150
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.876
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	147.1
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	20.3
Viskositetsindex	D 2270	-	160
Flampunkt, COC	D 92	°C	>190
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-42
Rost Test A och B 24h	D 665	-	pass
Skum, 5 min blås sekvens. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Skum, 10 min sedimenterade sekvens 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Timken, OK Load	D 2782	N	400
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	pass 14
FZG Test, A/16.6/90	DIN 51354	load stage	pass 14
FZG Grey Staining Test, 60 °C	FVA 54-7	load stage	10
FZG Grey Staining Test, 90 °C	FVA 54-7	load stage	10
Biologisk nedbrytbarhet 28 dagar	OECD 301 B	%	inherently (49%)

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

## Anmärkingar

Blandbar och kompatibel med mineral- och PAO- och esterbaserade växellådor.